



Digitalni visinomjer TESA-HITE MAGNA, tip: 400



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	445240 400
GTIN	7630041143614
Razred artikla	45B

Opis

Izvedba:

Vrlo precizan i **robustan**, ručno podesivi visinomjer. Dinamičko mjerenje obratka stalnom silom mjerenja. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom prikazu znamenki i simbola za mjerne funkcije.

- **Magnetski mjerni sustav TESA magna- μ za najteže okolne uvjete.**
- **Veliki pregledni zaslon sa znamenkama visine 21mm i intuitivnim simbolima. Zaslon u boji i pozadinsko osvjetljenje za poboljšanu čitljivost.**
- **Vrlo dug vijek trajanja baterije za mjerenje neovisno o mreži.**
- **Korisnički prilagođena primjena zahvaljujući višezjezičnoj kontekstnoj pomoći u aktivnim funkcijama.**
- **Znatno brže mjerenje krajnjih dimenzija (min., maks \emptyset) zahvaljujući patentiranoj tehnologiji Quickcenter Dynamic.**

Prednost:

Osobito prigodno za **upotrebu u proizvodnji. Visoka otpornost na kruto i tekuće onečišćenje.** Prednja strana panela sa zaštitom IP65, mjerni sustav sa zaštitom IP55.

Funkcija:

IP55: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za mjerenje dimenzija visine i stupnjeva, promjera, razmaka rupa, širina utora i odstupanja paralelnosti itd.

Dio isporuke:

Osnovni uređaj s upravljačkim pultom, držač mjernih umetaka, referentni komad, mrežni kabel, standardni mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala Ø 5 mm, napajanje 110 – 240 V, punjiva litij-ionska baterija. **Potvrda o kalibriranju SCS.**

Dodatni pribor:

Posebna oprema isporučiva na upit. Komplet mjernih tastera br. 445266 i br. 445267, odašiljač TLC-BLE br. 498921, podatkovni kabel br. 498918.

Tehnički opis

Korak (namjestiv)	0,001 / 0,005 / 0,01 mm
maksimalno područje primjene	0 - 570 mm
Metoda postupka kod mjernog kliznika	ručno
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	8 µm
Kalibriranje	E2
Snaga mjerenja	1,5 ± 0,5 N
Preciznost ponavljanja (2 σ)	< 3 µm
Mjerno područje	0 - 415 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 55
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Visinomjer

Usluge

KalibriranjeDigitalni visinomjer maks. mjerno područje 400 mm	024000 400
DAkKS kalibriranjeDigitalni visinomjer maks. mjerno područje 400 mm	024010 400

Pribor

Garnitura mjernih ticala, mali broj senzora 4	445266 4
Garnitura mjernih ticala, veliki broj senzora 17	445267 17
Radio odašiljač TLC-BLE tip BT	498921 BT
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D	498918 D
Mrežni adapter tip MH	445282 MH