

**Prihvatni drška, tip: 30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	589310 30
GTIN	4045197158741
Razred artikla	52S

**Opis****Izvedba:**

Standardna drška s visokom snagom pritezanja.

**Dio isporuke:**

Uključuje HSS svrdlo za centriranje.

**Napomena:**

Za stezanje na stacionarnim strojevima s drugim prihvatom koji nisu šesterokutni odabrati bušeću glavu br. 342220 vel. 16/16 i odgovarajući utičnu dršku.<br>Za prihvat MK2, primjerice, utičnu dršku br. 342500 vel. 2/16.

**Tehnički opis**

prikladno za Ø krunske pile	14 - 30 mm
Oblik drške	6-kutni
Veličina ključa drške	11 mm
Vrsta proizvoda	Drška

