

HOLEX**Par rukavica, veličina rukavice: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094283 6
GTIN	4062406128845
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice s PU prevlakom od nitrilne pjene na bazi vode za dobar osjećaj opipa i siguran hvat u suhom i blago vlažnom ili nauljenom radnom okruženju. Dobro prianjanje i osjećaj dodira zahvaljujući inovativnoj tehnologiji pletenja s poliamidnim Lycra vlaknima. **Bez DMF-a.** Posebno prikladne za montiranje malih dijelova, prihvat i slanje robe te radove održavanja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	6
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100

Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3131X
Materijal nosača	Lycra®, poliamid
Prevlaka	PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Duljina	255 mm
Boja	crna / siva
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice