

Garant**Par zaštitnih rukavica za varenje, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094101 10
GTIN	4062406128906
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

GARANT – rukavice za zavarivanje od prirodne kozje kože u prepoznatljivom GARANT dizajnu. Kvalitetna obrada i anatomski oblik jamče najvišu razinu osjetljivosti u prstima za bezbrižno i sigurno vođenje anode tijekom postupka zavarivanja. Unutrašnjost rukavice opremljena je lanenom tkaninom za visoku udobnost nošenja i upijanje znoja. Prikladno za postupak zavarivanja WIG.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta rukavica	Rukavice za varioce
Kategorija zaštite	Kategorija III
Veličina rukavice	10
Funkcija rukavice	Bez silikona

Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno
Duljina	350 mm
Debljina	0,8
Materijal nosača	Kozja koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Težina	157 g
Materijal	Puna kozja koža
EN 388	2111X
EN 407	412x4x
EN 12477	Tip B
Postupak varenja	WIG
Boja	bijela/smeđa
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce