

Garant**Par zaštitnih rukavica za varenje, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094101 9
GTIN	4062406128890
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

GARANT – rukavice za zavarivanje od prirodne kozje kože u prepoznatljivom GARANT dizajnu. Kvalitetna obrada i anatomski oblik jamče najvišu razinu osjetljivosti u prstima za bezbrižno i sigurno vođenje anode tijekom postupka zavarivanja. Unutrašnjost rukavice opremljena je lanenom tkaninom za visoku udobnost nošenja i upijanje znoja. Prikladno za postupak zavarivanja WIG.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Vrsta rukavica	Rukavice za varioce
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Bez silikona

Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno
Duljina	350 mm
Debljina	0,8
Materijal nosača	Kozja koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Težina	157 g
Materijal	Puna kozja koža
EN 388	2111X
EN 407	412x4x
EN 12477	Tip B
Postupak varenja	WIG
Boja	bijela/smeđa
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce