

ejendals

Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 126A, veličina rukavice: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094123 11
GTIN	7340118312279
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 126A. Neoznačene rukavice za varioce s **izvanrednim osjećajem dodira** (osjećaj u vrhovima prstiju 5 prema EN 420) i izvrsnim prijanjanjem. Ojačan kažiprst i šavovi ojačani vlaknima Kevlar® za primjenu u zahtjevnom radnom okruženju. Otporne na kontaktnu toplinu do 100° C.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Vrsta rukavica	Rukavice za varioce
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno

Duljina	310 mm
Materijal nosača	Puna kozja koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Sadržaj	12
Materijal	Puna kozja koža
Područje primjene	Heavy Duty
Kontaktna vrućina do	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412x4x
EN 12477	Tip B
Postupak varenja	WIG
Boja	žuta/bijela
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce