

ejendals

Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 126A, veličina rukavice: 9



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094123 9
GTIN	7340118312330
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 126A. Neoznačene rukavice za varioce s **izvanrednim osjećajem dodira** (osjećaj u vrhovima prstiju 5 prema EN 420) i izvrsnim prijanjanjem. Ojačan kažiprst i šavovi ojačani vlaknima Kevlar® za primjenu u zahtjevnom radnom okruženju. Otporne na kontaktnu toplinu do 100° C.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta rukavica	Rukavice za varioce
Kategorija zaštite	Kategorija III
Veličina rukavice	9
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno

Duljina	310 mm
Materijal nosača	Puna kozja koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Sadržaj	12
Materijal	Puna kozja koža
Područje primjene	Heavy Duty
Kontaktna vrućina do	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412x4x
EN 12477	Tip B
Postupak varenja	WIG
Boja	žuta/bijela
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce