



## LED radne svjetiljke s pravim bojama COLOUR MATCH, tip: PEN



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

**COLOUR MATCH.** Specijalna LED dioda s visokom CRI vrijednošću za **savršenu reprodukciju boje** i posebno dugim vijekom trajanja LED dioda. Savršeno prilagođen za sve radove lakiranja, poliranja, čišćenja i pripreme. Postavljen za primjenu u lakirnicama. **Staklena leća izmjenjiva** i otporna na sve vrste otapala i pri dnevnom čišćenju. **MATCHPEN.** Malene nosive svjetiljke-olovke s funkcijom fokusiranja za povezano i koncentrirano osvjetljenje između 10° i 70°. Idealno za prepoznavanje ogrebotina i tragova brušenja pri provjeri kvalitete.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključujući 2 × AAA baterije.

### Tehnički opis

Boja svjetlosti	prava boja
Broj sadržanih baterija	2
Jakost svjetlosti	100 lm
Opskrba energijom	na bateriju
Tip baterije	Micro, AAA
Ukupna širina	16 mm
Trajanje osvjetljenja	2 h
IP-klasa zaštite	IP 54

CRI vrijednost	95
Ukupna duljina	150 mm
Težina	60 g
ATEX zona	nema
Oznaka proizvođača	MINI
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

## Pribor

Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR3	081559 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081552 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081551 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081554 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081553 LR3