



Stanica za lemljenje, oznaka proizvođača: NANO



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082301 NANO
GTIN	4003008088076
Razred artikla	04K

Opis

Izvedba:

Stanica za lemljenje s regulacijom temperature i keramičkim PTC-grijačem te i iznutra grijanim trajnim lemnim vrhovima od Ersadura (precizno upravljanje temperature). Antistatička stanica za lemljenje i-CON NANO regulirana mikroprocesorom visoke učinkovitosti lemljenja zahvaljujući učinkovitom grijaču. Za svako lemljenje na raspolaganju su lemnih vrhovi idealne geometrije vrhova.

Upotreba:

Za sve primjene lemljenja u elektronici i elektrotehnici.

Tehnički opis

Snaga zagrijavanja	230 W
Vrijeme zagrijavanja na 280°C	otprilike 9 s
Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje	150 - 450 °C
Oznaka proizvođača	NANO
Težina lemilica, bez dovodnog voda	30 g
Snaga grijanja	80 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD

Vrsta proizvoda

Stanica za lemljenje

Pribor

Lemni vrhovi oznaka proizvođača CDLF32	082401 CDLF32
Lemni vrhovi oznaka proizvođača CDLF16	082401 CDLF16
Lemni vrhovi oznaka proizvođača CDLF12	082401 CDLF12
Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1,5 mm	082365 1,5
Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1 mm	082365 1
Lemni vrhovi oznaka proizvođača PDLF10	082401 PDLF10
Pumpa za odlemljivanje PDD03, plastična, antistatička	082355
Lemni vrhovi oznaka proizvođača PDLF07	082401 PDLF07
Lemni vrhovi oznaka proizvođača CDLF24	082401 CDLF24