

HEDI

Kolut za namatanje, plastika, tip: 40B2



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-------------|
| Broj narudžbe | 081125 40B2 |
| GTIN | |
| Razred artikla | 08B |

Opis

Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu metalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo metalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve metalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje. S samozatvarajućim poklopcima. Za **stalnu** primjenu na otvorenom. Zadovoljava DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).
PU oklopljeni kabel Plus.

Poprečni presjek voda 2,5 mm. Osobna zaštita PRCD-S montirana na kabele. Nazivna okidna struja 30 mA, vrijeme okidanja ≤ 30 ms.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

| | |
|------------------|------------------|
| Tip | 40B2 |
| Duljina kabela | 40 m |
| Materijal kabela | Oklopljeni kabel |

| | |
|--|-----------------------------|
| Mrežni napon | 250 V |
| Nazivna snaga, odrolano | 3500 (16 A) W |
| Struktura kabla | 3G2,5 |
| Razred kabla | H07BQ-F |
| IP-klasa zaštite | IP 44 |
| otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI |
| Materijal za kućišta | Plastika |
| Broj utičnica | 3 |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Dostupan sustav za dijagnostiku | da |
| Vrsta proizvoda | Motalica za kabele |