

## HEDI

### Kolut za namatanje plastika za F, B, PL i CZ, tip: 25B2



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081138 25B2
GTIN	
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa **zaštitom od pregrijavanja**.

- **400 V ulazni utikač CEE 16 A.**
- **400 V izlazna utičnica CEE 16 A sa samozatvarajućim poklopcem.**
- **Dvije 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.**
- **Poprečni presjek voda 2,5 mm.**

**Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

S 250 V utičnicama za **države F, B, PL i CZ. Poprečni presjek voda 2,5 mm.**

PU oklopljeni kabel Plus.

##### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

#### Tehnički opis

Tip	25B2
Broj utičnica 400 V/16 A	1
Mrežni napon	400 V
Duljina kabela	25 m
Broj utičnica 230 V	2
Razred kabela	H07BQ-F
Struktura kabela	5G2,5
Materijal kabela	Oklopljeni kabel
Nazivna snaga, odrolano	5500 (16 A) W
IP-klasa zaštite	IP 44
Materijal za kućišta	Plastika
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele