

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M25X3****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 130000 M25X3  |
| GTIN           | 4062406130558 |
| Razred artikla | 10N           |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 28 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 22 mm

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ø navoja           | 25 mm      |
| Vrsta navoja       | MF         |
| Nagib navoja       | 3 mm       |
| 4-kutna drška □    | 14,5 mm    |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                            |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Ukupna duljina L           | 140 mm                                |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Dubina navoja              | 75 mm                                 |
| Broj steznih utora         | 4                                     |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 18 mm                                 |
| Ø osnovne rupe             | 22 mm                                 |
| Broj oštrica Z             | 4                                     |
| Standard                   | DIN 376                               |
| Veličina navoja            | M25×3                                 |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | B                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Prsten u boji   | nema             |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |