

**Radionički stol s 4 ladice i 2 krilna vrata, duljina ploče: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929570 2000
GTIN	4062406130060
Razred artikla	92W

Opis**Izvedba:**

- Radna ploča debljine 40 mm, otporna na istezanje od multipleks bukovine i bezbojno lakirana s UV lakom.
- Donji dio - vareni čelični lim.
- Ladice od čeličnog lima s lakohodnim kotačićima od delrina.
- Vrata od čeličnog lima s plastičnim kalupom, kutom otvaranja od 180° i šarkama za vrata za samozatvaranje.
- Centralna cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (sredina) mm: 180; 180; 180

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 180

Visina vrata (lijevo) mm: 540

Visina vrata (desno) mm: 360

Dodatni pribor:

Odgovarajuća polica, pogledajte br. 929581.

Lakiranje:

Korpus RAL 7035 u svijetlosivoj boji, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakiranje, ladice i police pocinčane.**

Napomena:

Dodatne moguće fronte: svjetlosiva RAL 7035, signalno plava RAL 5005. Posebno lakiranje nije moguće.

Tehnički opis

Visina	850 mm
Težina	122 kg
Radionički stol u nizu	ne – preveliki prevjes ploče
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	900 kg
Radna ploča dubina	700 mm
Visina vrata (desno)	360 mm
Radionički stol s mogućnosti središnjeg zaključavanja	da
Radna ploča duljina	2000 mm
Podgradnja širina	1775 mm
Korisna dubina ladica	520 mm
Visina vrata (lijevo)	540 mm
Broj ladica	4
Podgradnja dubina	630 mm
Korisna širina ladica	490 mm
Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Radna ploča debljina	40 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	100 kg
Debljina pločica	40 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	90 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Izjednačavanje po visini	20 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Kućište brave 225-010-9 bez brave

914202