

## ejendals

### Par rukavica Tegera® 882, veličina rukavice: 11



#### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 094366 11     |
| GTIN           | 7392626040236 |
| Razred artikla | 04R           |

#### Opis

##### Izvedba:

Tegera® 882. Sintetičke rukavice s potpunom prevlakom od nitrilne pjene i dobrim prianjanjem. Zbog pripijenosti i dobrog osjećaja u vrhovima prstiju rukavice su izrazito prikladne za primjene u finoj mehanici u **vlažnom ili masnom okruženju. Kontaktna toplina do 100 °C.**

##### Standard:

EN 388; EN 420

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

#### Tehnički opis

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Veličina rukavice  | 11                     |
| Vrsta rukavica     | Višenamjenske rukavice |
| Kategorija zaštite | Kategorija II          |
| Sadržaj            | 12                     |
| EN 388:2016        | 4121X                  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| EN 407               | X1XXXX                 |
| Materijal nosača     | Najlon                 |
| Prevlaka             | Nitrilna pjena         |
| Varijanta presvlake  | Potpuna presvlaka      |
| Područje primjene    | Svestranost            |
| Područje primjene    | Preciznost             |
| Boja                 | crna                   |
| Tehnologija pletenja | 15G                    |
| Kontaktna vrućina do | 100 °C                 |
| Primjena             | višekratno             |
| Vrsta proizvoda      | Višenamjenske rukavice |