



Unutarnji mikrometar MicroGauge, mjerno područje: 6,15-10,35mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428670 6,15-10,35
GTIN	5051102239565
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Precizni unutarnji mikrometar s 2 točke mjerenja za mjerenje provrta između 0,95– 10,35 mm. Kompaktni oblik i mala težina (težina kemijske olovke) olakšavaju mjerenje malih preciznih dijelova. Tvrdo kromirana, kuglasta mjerna ticala. Lako čitljiv LCD-zaslon s podesivom razlučivosti do 0,0005 mm. Izlaz podataka preko RS232- ili USB-Proximity. Otporno na prašinu i vodu (IP65).

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 357, podesivi prsteni s UKAS potvrdom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.

Napomena:

Dostupan kao pojedinačni uređaj ili u garnituri, graničnici dubine dostupni na upit. Primjenom dodatnog adaptera mogu se priključiti ticala diatest.

Tehnički opis

Mjerno područje	6,15 - 10,35 mm
-----------------	-----------------

Mjerno područje mjernih glava	6,15 – 6,85; 6,65 – 7,35; 7,15 – 7,85; 7,65 – 8,35; 8,15 – 8,85; 8,65 – 9,35; 9,15 – 9,85; 9,65 – 10,35 mm
Broj mjernih glava	8
Ponovljivost	0,001 mm
Linearnost	Ø 1,0 – 1,55: maksimalno 2 % puta mjerenja; najmanje 0,001 Ø 1,5 – 6,35: maksimalno 1 % puta mjerenja; najmanje 0,001 mm
Broj prstenova za namještanje	8
Mogućnost odabira očitavanja	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke