

**Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 3Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655500 3
GTIN	4562135127121
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.

Mjerna jedinica: Nm.

Funkcija:

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Priključak	fiksno
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Očitavanje	Nm
Visina glave h	63 mm
Ukupna duljina L	205 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	170 mm
Područje okretnog momenta	0,3 - 3 Nm
Kalibriranje	O3
Standard	DIN EN ISO 6789
Prikaz	analogno
Mjerna tehnika	mehanički
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Širina glave b	37 mm
maskimalan okretni moment	3 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Težina	330 g
Izlazni Četverokut	1/4 col
Aktivacijska signalizacija	vizualno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Mjerni postupak	Zakretni moment
Protokoliranje podataka	ne
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,05 Nm
Odziv	pokazni
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment
400/2 Nm

020030 400/2