

**Mahr****Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0001 mm, mjerno područje: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434656 25
GTIN	4059192061661
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Digitalni mjerni sat velike točnosti s **vrlo velikim** prikazom znamenki (**11 mm**) i ugrađenim prikazom tolerancije. Dodatni prikaz analognog barografa s granicama tolerancije. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. **Apsolutna funkcija:** Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom. **Podesivi faktor** s prikazom na zaslonu. Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.

Zaslon se može okrenuti za 280°.

**Dinamične funkcije mjerenja (MAKS./MIN.):** Za ispitivanje koncentričnosti i ravnine ili pretraživanje prekretnica.

**Funkcija:**

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

**Dio isporuke:**

Uključena jedna baterija br. 081560 vel. CR2450.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498940.

## Tehnički opis

Očitavanje	0,00001 col
Ø stezne drške h6	8 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2450
Debljina kućišta	35 mm
Snaga mjerenja	0,65 – 1,15 N
Broj sadržanih baterija	1
Ø kućišta	58 mm
Kalibriranje	C1
IP-klasa zaštite	IP 42
Očitavanje	0,0001 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,0024 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Visina znakova	11 mm
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

023010 100

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 /  
0,001 maks. mjerni raspon 100 mm

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 /  
0,001 maks. mjerni raspon 30 mm

023000 30

## Pribor

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2

498940 USB2

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2

498940 R2

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2

498940 D2