

Mahr**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0001 mm, mjerno područje: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434655 25
GTIN	4059192061685
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat velike točnosti s **vrlo velikim** prikazom znamenki (**11 mm**) i ugrađenim prikazom tolerancije. Dodatni prikaz analognog barografa s granicama tolerancije. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. **Apsolutna funkcija:** Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom. **Podesivi faktor** s prikazom na zaslonu. Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.

Zaslon se može okrenuti za 280°.

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Uključena jedna baterija br. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 42
Kalibriranje	C1
Debljina kućišta	35 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2450
Očitavanje	0,00001 col
Mjerno područje	0 - 25 mm
Očitavanje	0,0001 mm
Snaga mjerenja	0,65 – 1,15 N
Ø kućišta	58 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,0024 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Visina znakova	11 mm
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30
	023010 100

DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 /
0,001 maks. mjerni raspon 100 mm

Pribor

Priključni kabela simplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabela simplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Priključni kabela simplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2450	081560 CR2450