

Garant
Hidraulička stezna glava, uska, HSK-A 63 A = 120, Stezni Ø D1: 6mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307533 6
GTIN	4045197727626
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo zavijčane.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.

Prednost:

- Postojanost na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. nema lemljenih stlačenih komora.
- Idealne karakteristike prigušenja.
- Visokoprenosivi okretni momenti, koji omogućuju sigurnost procesa.

Upotreba:

Primjena u izradi alata i kalupa.
Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
Za bušenje, razvrtnje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302165.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	50 mm
Ø D ₂	12 mm

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
L ₂	73 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm
Ø D ₃	20,4 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 120
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava