

**Garant**
**Hidraulička stezna glava, uska, HSK-A 63 A = 120, Stezni Ø D1: 12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307533 12
GTIN	4045197727657
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo zavijčane.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.

**Prednost:**

- Postojanost na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. nema lemljenih stlačenih komora.
- Idealne karakteristike prigušenja.
- Visokoprenosivi okretni momenti, koji omogućuju sigurnost procesa.

**Upotreba:**

Primjena u izradi alata i kalupa.<br>**Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.**<br>Za bušenje, razvrtnje i glodanje.<br>Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dio isporuke:**

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302165.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski Ø D	50 mm

Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
$L_2$	75 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
$\varnothing D_3$	26,6 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 120
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava