



Aku. LED fluorescentna lampa za ispit., tip: MINI-PRO



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

LED akumulatorska radna svjetiljka s visokoučinkovitim LED diodama za veliki intenzitet svjetla i rasklopnim, rotacijskim kukama za vješanje i snažnim magnetom. Nova generacija **MINI-MAG** izvedbe, jakog reflektora i glavnog svjetla, s prednjim pokazateljem punjenja.

Visokoučinkovita COB LED tehnologija za izuzetno svjetlo, **homogeno reflektorsko svjetlo s dvije razine jačine svjetlosti**.

Mogućnost kontinuiranog prigušenja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Tehnički opis

Rasvjetno tijelo	LED modul
Broj sadržanih baterija	1
Kapacitet baterije	1,2 Ah

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Jakost svjetlosti	20 - 200 lm
Napon baterije	3,7 V
Opskrba energijom	na akumulator
Trajanje osvjetljenja	2 - 20 h
Ukupna duljina	202 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Ukupna širina	40 mm
Težina	143 g
ATEX zona	nema
Oznaka proizvođača	MINIMAG PRO
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Litij-ionska baterija kapacitet baterije 1200 mAh	081431 1200
---	-------------