

**Garant****Hidraulička stezna glava, uska, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302093 6
GTIN	4045197727589
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°)**
- **Oplemenjena površina konture.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Moguće aksijalno namještanje duljine.**
- **Drške tvrdo zavijčane.**
- **Moguća primjena redukcijskih čahura.**

**Upotreba:**

Primjena u izradi alata i kalupa..<br>**Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.**<br>Za bušenje, razvrtanje i glodanje.<br>Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dio isporuke:**

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. art. 308820– 308835, redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
L <sub>2</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm

Ø D <sub>3</sub>	20,4 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
	308802 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezni ključmatice od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M