



## Aku. LED fluorescentna lampa za ispit., tip: MAG-PRO



### Podaci za narudžbu

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 081516 MAG-PRO |
| GTIN           | 5708997356906  |
| Razred artikla | 08C            |

### Opis

#### Izvedba:

**LED akumulatorska radna svjetiljka** s visokoučinkovitim LED diodama za veliki intenzitet svjetla i rasklopnim, rotacijskim kukama za vješanje i snažnim magnetom. Nova generacija **MAG3** izvedbe s izrazito jakim svjetlom, vrlo jakim reflektorom i glavnim svjetlom, s prednjim pokazateljem punjenja.

**Visokoučinkovita COB LED tehnologija** za izuzetno svijetlo, **homogeno reflektorsko svjetlo s dvije razine jačine svjetlosti**.

Mogućnost kontinuiranog prigušenja.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

### Tehnički opis

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Vrsta baterije     | Litij-ionska baterija |
| Kapacitet baterije | 2,6 Ah                |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Broj sadržanih baterija | 1                |
| Jakost svjetlosti       | 60 - 600 lm      |
| Opskrba energijom       | na akumulator    |
| Napon baterije          | 3,7 V            |
| Rasvjetno tijelo        | LED modul        |
| IP-klasa zaštite        | IP 54            |
| Ukupna širina           | 70 mm            |
| Trajanje osvjetljenja   | 1,5 - 15 h       |
| Ukupna duljina          | 270 mm           |
| Težina                  | 312 g            |
| ATEX zona               | nema             |
| Oznaka proizvođača      | MAG-PRO          |
| Vrsta proizvoda         | Radna svjetiljka |