

**LED svjetiljka, 230 V, Prihvat snaga: 65W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081267 65
GTIN	5708997356371
Razred artikla	08C

**Opis****Izvedba:**

S malo sjene i nezasljepljujuće uz veliki obim osvjetljenja. Visokoučinkovita radna svjetiljka od 360° sa šuko utičnicom. Svjetiljka se s pomoću snažnih kuka može svugdje objesiti ili postaviti izravno na radionički stol.

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Odgovara:**

Tronožni stativ br. 081252 vel. 1,35-3.

**Tehnički opis**

Rasvjetno tijelo	LED-svjetiljka
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Jakost svijetlosti	6000 lm
Prihvat snaga	65 W
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	360 stupanj

Težina	3500 g
Boja svjetlosti	6000 K
IP-klasa zaštite	IP 54
Nazivni napon	220 - 240 V
Ukupna duljina	305 mm
Ukupna širina	199 mm
Ukupna visina	199 mm
Duljina priključnog kabla	5 m
ATEX zona	nema
Atribut imena proizvoda	230 V
Vrsta proizvoda	Površinska svjetiljka