

Garant**Par rukavica Cut B, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094405 10
GTIN	4062406131227
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Svi sastavni dijelovi, potporni materijal i obloga su **bez silikona** (ispitao Fraunhofer institut). Stoga su najprikladnije za područja primjene kao što su automobilska industrija ili lakirnice. Lagane rukavice za zaštitu od porezotina bez silikona s vrlo dobrim prijanjanjem. Zbog velike fleksibilnosti prstiju vrlo prikladne za precizan rad s malim dijelovima oštih rubova. Specijalna pređa sa spandeksom od **tehnologije pletenja finoće 18** i otpornom poliuretanskom oblogom.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Veličina rukavice	10

Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez PWIS-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
EN 388	4X42B
Materijal nosača	Najlon / specijalna pređa / spandex
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	180 mm
Boja	sivo / narančasto
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice