

**Garant****Par rukavica Cut B, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094405 11
GTIN	4062406131234
Razred artikla	01H

**Opis****Izvedba:**

Svi sastavni dijelovi, potporni materijal i obloga su **bez silikona** (ispitao Fraunhofer institut). Stoga su najprikladnije za područja primjene kao što su automobilska industrija ili lakirnice. Lagane rukavice za zaštitu od porezotina bez silikona s vrlo dobrim prijanjanjem. Zbog velike fleksibilnosti prstiju vrlo prikladne za precizan rad s malim dijelovima oštih rubova. Specijalna pređa sa spandeksom od **tehnologije pletenja finoće 18** i otpornom poliuretanskom oblogom.

**Standard:**

EN 388, EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Veličina rukavice	11

Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez PWIS-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
EN 388	4X42B
Materijal nosača	Najlon / specijalna pređa / spandex
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	180 mm
Boja	sivo / narančasto
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice