

Garant
VHM konkavno glodalo za obostrano glodanje, TiAlN, Polumjer r: 0,3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208172 0,3
GTIN	4062406131258
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Vrlo duga drška. Dvostruko brušena glava s kvadratnim profilom. **Tolerancija:** veličina = polumjer $r \pm 0,05\text{mm}$.

Upotreba:

Za **univerzalnu upotrebu** kod svih materijala. Novorazvijeni premaz učinkovito **sprječava stvaranje nakupina na nožu** - i za aluminij i INOX.

Za **obradu** sa zaobljenih rubova s gornje i donje strane.

Tehnički opis

Polumjer r	0,3 mm
Broj zubi Z	5
Ø drške D_s	8 mm
Duljina rezne oštrice L_s	0,3 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
A +0,5	2 mm
mali Ø D_3	7,4 mm
Ukupna duljina L	100 mm
veliki Ø D_2	8 mm
$L_4 +0,5$	26 mm
Ø $D_1 +0,05$	6 mm

Glodala s radijusom	unaprijed i unatrag
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Tolerancija konture polumjera	±0,05
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×r kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	125 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	75 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	M
GG(G)	prikladno	45 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno
Zrak	prikladno
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB