




## Momentni odvijač potpuno izolirano, tip: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659953 4
GTIN	4013288206398
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Ergonomski oblikovana višekomponentna T ručica za optimalan prijenos snage. Svaki je odvijač predpodešen na okretni moment koji odgovara **određenoj veličini vijka**. Veličina nastavka i okretni moment naznačeni su na ručici. Kod postizanja namještenog okretnog momenta odvijač se otpušta čujno i osjetno. Daljnje **stezanje vijka nije moguće**. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja).

Drška i oštrica **potpuno izolirani do 1000 V** u skladu sa standardom **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Odgovara:

Šesterokutni vijci.

### Tehnički opis

Mjerni postupak	Zakretni moment
podešeni okretni moment	500 cNm
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Točnost mjerenja momenta	±10 %
Serijski broj	400 i VDE

Priključak	izmjenjiva oštrica
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
maskimalan okretni moment	4 cNm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Odziv	aktivirajući
podešeni okretni moment	5 Nm
Težina	122 g
Mjerna tehnika	mehanički
Ukupna duljina L	141 mm
Očitavanje	Nm
Duljina cilindričnog dijela	93 mm
Protokoliranje podataka	ne
Profil progona	6-kutni odvijač
Oznaka proizvođača	400 i Hex
Čvrsto podešen okretni moment	da
Vrsta proizvoda	Moment odvijač