




## Momentni odvijač potpuno izolirano, tip: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659953 5
GTIN	4013288206114
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Ergonomski oblikovana višekomponentna T ručica za optimalan prijenos snage. Svaki je odvijač predpodešen na okretni moment koji odgovara **određenoj veličini vijka**. Veličina nastavka i okretni moment naznačeni su na ručici. Kod postizanja namještenog okretnog momenta odvijač se otpušta čujno i osjetno. Daljnje **stezanje vijka nije moguće**. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja).

Drška i oštrica **potpuno izolirani do 1000 V** u skladu sa standardom **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Odgovara:

Šesterokutni vijci.

### Tehnički opis

Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Ukupna duljina L	141 mm
Serija	400 i VDE
Protokoliranje podataka	ne
Točnost mjerenja momenta	±10 %
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno

Odziv	aktivirajući
Smjer momenta	Pritezanje udesno
podešeni okretni moment	500 cNm
Mjerna tehnika	mehanički
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
podešeni okretni moment	5 Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	izmjenjiva oštrica
Težina	122 g
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Duljina cilindričnog dijela	93 mm
Očitavanje	Nm
maskimalan okretni moment	5 cNm
Profil progona	6-kutni odvijač
Oznaka proizvođača	400 i Hex
Čvrsto podešen okretni moment	da
Vrsta proizvoda	Moment odvijač