



## Radna svjetiljka UV s baterijom, tip: UV-LIGHT



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081525 UV-LIGHT
GTIN	5708997358016
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

**UV CURING.** LED posebne svjetiljke za brzo sušenje kod primjene osnovnih premaza, masa za poravnavanje te lakiranja kao i ljepila primjerenima za UV sušenje. Fleksibilna LED ručna baterijska svjetiljka za UV sušenje malih i srednjih površina. Površina sušenja Ø 10 cm. Uključujući stanicu za punjenje, litij-ionsku bateriju (2,6 Ah).

#### Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 2,5$  mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

### Tehnički opis

Napon baterije	3,7 V
IP-klasa zaštite	IP 30
Trajanje osvjetljenja	1,5 h
Kapacitet baterije	2,6 Ah
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska

Ukupna duljina	190 mm
Duljina vala kod UV zračenja	390 nm
Opskrba energijom	na akumulator
ATEX zona	nema
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka