



Radna svjetiljka UV s baterijom, tip: NOVA-UV



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081525 NOVA-UV
GTIN	4062406131159
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

UV CURING. LED posebne svjetiljke za brzo sušenje kod primjene osnovnih premaza, masa za poravnavanje te lakiranja kao i ljepila primjerenima za UV sušenje. Baterijski reflektor za UV stvrdnjavanje velikih površina. Stvrdnjavanje površine od Ø 25 cm. Uklj. punjač, litij-ionsku bateriju (5,4 Ah), ugrađena prijenosna baterija s USB priključkom.

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 2,5$ mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 30
Kapacitet baterije	5,4 Ah
Trajanje osvjetljenja	1,5 h
Napon baterije	3,7 V
Oznaka proizvođača	NOVA-UV
Broj sadržanih baterija	1

Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	na akumulator
Ukupna duljina	163 mm
Duljina vala kod UV zračenja	390 - 400 nm
ATEX zona	nema
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka