

ejendals

Par rukavica Tegera® 8805 Infinity, veličina rukavice: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094561 11
GTIN	7340118319377
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomske oblikovane zaštitne rukavice s **tehnologijom pletenja finoće 18** za optimalno prianjanje i dobar osjećaj dodira. Visokovrijedna PU prevlaka na bazi vode od nitrilne pjene zaslužna je za dobru mogućnost prihvaćanja. S ojačanim pregibom na palcu. Prikladne za **kontaktnu toplinu do 100 °C i zaslon osjetljiv na dodir**. Odobren za rukovanje prehrambenim namirnicama. Uz to rukavice **ne sadrže silikon** i dermatološki su ispitane.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Kategorija zaštite	Kategorija II
Veličina rukavice	11

Sadržaj	6
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Tehnologija pletenja	18G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Najlon, čelična vlakna, karbon
Prevlaka	Nitrilna pjena / PU na bazi vode
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crno / sivo / žuto
Standard	EN 407
Kontaktna vrućina do	100 °C
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja