

Garant GRIDLINE

**Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg, 20×20G, Prednja visina ladice: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930534 150
GTIN	4062406131203
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

**Odgovara:**

Korpus ormara za alat 24×24G br. 930525.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Težina	11 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna visina	125 mm
Visina fronte	150 mm

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna širina u G	20
Korisna dubina u G	20
Područje primjene	Montažna kolica
Korisna širina	500 mm
Korisna dubina	500 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	da
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×20G
Vrsta proizvoda	Ladica

## Pribor

Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 20	951030 20
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20	951020 20
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10
PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 20	951032 20