

**Garant****Elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom, maks. stezni moment: 200Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655550 200
GTIN	4045197727855
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Visoko precizni, elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom. Tijelo od čelika, matiran, kromiran, integralna preklopna račna s izbacivačem. Digitalni prikaz vrijednosti Nm i statusa baterije. Upravljačka tipka za uključivanje i resetiranje, automatsko isključivanje nakon 2 minute.

**Mjerna jedinica:** Nm, lbfft.

- **Preklopna račna s izbacivačem.**
- **Zaslon s prikazom statusa baterije.**
- **Jedna tipka za uključivanje / ponovno postavljanje.**
- **Mini USB priključak za punjenje.**
- **Ergonomski izvedena ručka.**

Zaslon TFT od 3,5 cola s dvostrukom ljestvicom (Nm-lbfft).

**Funkcija:**

Očitavanje postignute vrijednosti tijekom rada na mjernom satu pri čemu je fiksirana krajnja vrijednost za naknadno očitavanje. **Prikaz:** Peak (najveća vrijednost) i Track (trenutna vrijednost).

**Upotreba:**

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

U smjeru kazaljke na satu  $\pm 2\%$ , suprotno od smjera kazaljke na satu  $\pm 3\%$ .

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Dio isporuke:

Mini USB kabel za punjenje za TFT zaslon. U stabilnom plastičnom koferu.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Razlučivost	0,1 Nm
Izlazni Četverokut	1/2 col
maskimalan okretni moment	200 Nm
Težina	1470 g
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Područje okretnog momenta	30 - 150 lbfft
Dijagonala ekrana	3,5 col
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Ukupna duljina L	535 mm
Odziv	pokazni
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [ $l_3$ ]	447 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Prikaz	digitalno
Standard	DIN EN ISO 6789

Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	elektronski
Tip baterije	LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkS kalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2

## Pribor

Coin-Driver duljina oštrice 45 mm	664310 45
Asortiman zamjenskih dijelova za račne Četverokut pogona 1/2 col	655556 1/2
Coin-Driver kratak duljina oštrice 45 mm	664311 45