



Stereo mikroskop STEMI 305, tip: 305FLEX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491835 305FLEX
GTIN	2050001854230
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za trodimenzionalni, oštar, izrazito osvijetljen prikaz visoke rezolucije. Greenough dizajn za najbolju kvalitetu slike. **Integrirani, okomiti izvor LED svjetlosti.** Udaljenost od očiju i fokus moguće je individualno podešavati i popravljati. Nosiva ručka za mobilnu primjenu. Stativ hladnog svjetla, upravljanje svjetlom odozgo, plosnata baza za prohodno svjetlo (svjetlo polje / tamno polje), stup s pogonom i duljinom pomaka od 145 mm. Može se segmentirati dodatnim točkastim svjetlom K LED sa zumiranjem i svjetlosnim snopom podesivim po visini. Dvostruko Spot svjetlo (labuđi vrat).

Dodatni pribor:

Okulari br. 491832.

Tehnički opis

Povećavanje (x-puta)	8 - 40
Radni razmak	110 mm
Ø vidnog polja	29 mm
Okular	PL 10×

Zumiranje	5 : 1
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop

Pribor

Okulari za stereo mikroskope, par	491832
-----------------------------------	--------