

uvex**Zaštitna kaciga uvex pheos E-WR, boja: YELLOW****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097808 YELLOW
GTIN	4031101523675
Razred artikla	04U

Opis**Izvedba:**

Lagana zaštitna kaciga sportskog dizajna sa zatvorenom školjkom (bez ventilacije) za upotrebu u području za električare **do 1000 V AC**. Sustav adaptera omogućava kombinaciju s vizirima, štitnicima za uši i svjetiljkama za kacige. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM). Otporna na hladnoću do -30 °C.

- **Remen u 6 točaka**
- **Prihvata Euro-Slot od 30mm**
- **PU znojnik**
- **Spušteni dio za potiljak**
- **S okretnim zatvaračem**

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) otporna na hladnoću do -30 °C.

Svojstva kacige: Zaštita od prskanja tekućeg metala

Materijal kacige: HDPE

Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Veličina: 52 - 61 cm

Težina: 401 g

Tehnički opis

Boja	YELLOW
Postojanost na hladnoću	do -30 °C
vješanje tekstila u 6 točaka	da
Mogućnost pričvršćivanja svjetiljke na čelo	da
Dozvola do V	1000 V AC
Težina	401 g
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Kvačice za pričvršćivanje dijelova	da
Veličina	52 - 61 cm
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Svojstva kacige	Električna izolacija
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Materijal kacige	HDPE
Standard	DIN EN 50365
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

Pribor

Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X3	097756 X3
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X4	097756 X4
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X1	097756 X1
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 3	097753 3
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 1	097753 1
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X5	097756 X5
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X2	097756 X2
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 2	097753 2