


Garant GRIDLINE

**Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg, 36x20G, Prednja visina ladice: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930744 150
GTIN	4062406131623
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Nosivost 75 kg.

**Odgovara:**

Korpus ormara za alat 40x24G br. 930735.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Visina fronte	150 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Težina	18 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni

Korisna površina ladice u G	36×20
Korisna visina	125 mm
Korisna dubina u G	20
Korisna širina u G	36
Područje primjene	Montažna kolica
Korisna širina	900 mm
Korisna dubina	500 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	da
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×20G
Vrsta proizvoda	Ladica

## Pribor

Set traka za označavanje10-dijelni korisna širina ladice u G 36	951030 36
PVC poklopac za set ručki10 komada korisna širina ladice u G 36	951032 36
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 36	951020 36
Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10