

Garant GRIDLINE

**Vario radionički stol s eluplan-pločom, tamno sive boje pokretan, s pločom od granita, Veličine: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	431310 1500
GTIN	4062406288105
Razred artikla	41W

**Opis****Izvedba:**

**Mobilno mjerno radno mjesto s pločom od granita za mobilnu primjenu. Mjerna i kontrolna ploča izrađena od odabranog prirodnog granita s preciznosti 0.** Fino dijamantno lepanje zbog kontrole. Bez grešaka, homogene strukture. Otpornost na savijanje i uvijanje. Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost. **Uključujući navojni priključak otporan na koroziju M8. Radna ploča Eluplan tamna, debljine 50 mm;** plastična prevlaka debljine 2 mm s površinom otpornom na trošenje i udarce. Obloga je antistatična, otporna na slabe lužine i kiseline. Tvrd, žilava površina prikladna je za osjetljive dijelove. Bridovi sa svih strana lijepljeni s ABS furnirom. **Pomična podnožja** od četverokutne cijevi s po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, s oblogom od poliuretana koji ne ostavlja tragove. Zakretni kotačić sa zaustavnom kočnicom za kotač i okretni vijenac. Stražnje stijenke i police od čeličnog lima.

**Dio isporuke:**

Uključuje ploču od granita, toč. 0 630 x 400 mm, navojni priključak M8. Kompletno montiran.

**Lakiranje:**

Kućište svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit RAL 7016, prevučeno prahom. Ovjes za ploču od granita antracit RAL 7016, kućište ladica svijetlo sive boje RAL 7035 (bez mogućnosti konfiguracije).

**Napomena:**

Pribor ćete pronaći u našem katalogu Upute za rad, svezak 3.

**Tehnički opis**

Radna ploča debljina	50 mm
Duljina ploče od tvrdog kamena	630 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Seriya	vario
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Težina	158 kg
Radna ploča duljina	1500 mm
Ravnina	0,007 mm
Visina	850 mm
Širina ploče od tvrdog kamena	400 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol