

Ansell**Set jednokratnih rukavica NeoTouch® 25-101, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094726 10
GTIN	10076490492813
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Set jednokratnih rukavica **u kutiji**. Kategorija III. Bez pudera.
NeoTouch® 25-101. Bez lateksa – nema rizika od alergije tipa I. Vrlo ugodno zbog posebne sintetičke smjese. Strukturirani vrhovi prstiju. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Jednokratna rukavica
Veličina rukavice	10
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 374	Typ B (KPT)
Otpornost na kemikalije	KPT

Materijal	Neopren
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materijal nosača	Neopren
Prevlaka	Neopren
Debljina	0,13 mm
Duljina	240 mm
Sadržaj	100
Težina	4,1 g
Boja	zeleno
Područje primjene	Preciznost
AQL	1,5
Primjena	jednokratno
Vrsta proizvoda	Jednokratna rukavica