

Garant GRIDLINE

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg, 26×24G, Prednja visina ladice: 50mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931166 50
GTIN	4062406131982
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Nosivost 75 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 30×28G br. 931155.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna površina ladice u G	26×24
Težina	11 kg
Visina fronte	50 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg

Korisna visina	25 mm
Korisna dubina u G	24
Korisna širina u G	26
Područje primjene	Montažna kolica
Korisna širina	650 mm
Korisna dubina	600 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	da
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10
Set traka za označavanje10-dijelni korisna širina ladice u G 26	951030 26
PVC poklopac za set ručki10 komada korisna širina ladice u G 26	951032 26
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 26	951020 26