


Garant GRIDLINE

**Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg, 26×24G, Prednja visina ladice: 75mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 931166 75     |
| GTIN           | 4062406131999 |
| Razred artikla | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Nosivost 75 kg.

**Odgovara:**

Korpus ormara za alat 30×28G br. 931155.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Tehnički opis**

|   |            |
|---|------------|
| Nosivost ladice/izvlačne police           | 75 kg      |
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni |
| Visina fronte                             | 75 mm      |
| Težina                                    | 12 kg      |

|   |  |
|---|--|
| Korisna visina                                    | 50 mm  |
| Korisna površina ladice u G                       | 26×24  |
| Korisna širina u G                                | 26   |
| Korisna dubina u G                                | 24   |
| Područje primjene                                 | Montažna kolica  |
| Korisna širina                                    | 650 mm   |
| Korisna dubina                                    | 600 mm   |
| sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica     | da   |
| Debljina materijala                               | 1,2 mm   |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 %  |
| Odabir boje                                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 26×24G   |
| Vrsta proizvoda                                   | Ladica   |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 26           | 951030 26 |
| Završne kapice za ručke 20 komada tip 10                                   | 951025 10 |
| Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 26 | 951020 26 |
| PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 26           | 951032 26 |