


Garant GRIDLINE

**Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg, 36×24G, Prednja visina ladice: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931356 250
GTIN	4062406132262
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminijske sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladice od 75 mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Nosivost 200 kg.

**Odgovara:**

Korpus ormara za alat 40×28G br. 931335.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

**Lakiranje:**

Korpus ladice svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladice ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Visina fronte	250 mm
Korisna površina ladice u G	36×24
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg

Težina	24 kg
Korisna visina	225 mm
Korisna dubina u G	24
Korisna širina u G	36
Područje primjene	Montažna kolica
Korisna širina	900 mm
Korisna dubina	600 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	da
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×24G
Vrsta proizvoda	Ladica

## Pribor

PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 36	951032 36
Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 36	951030 36
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 36	951020 36