

HOLEX**Par rukavica Cut E, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094613 9
GTIN	4062406132446
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice s novom tehnologijom vlakana **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

HOLEX Cut E. Zaštitne rukavice s E stupnjem zaštite od posjekotina i tehnologijom pletenja finoće 15 za promjenjiv rad s ekstremnim opasnostima od posjekotina.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Rukavice s novom tehnologijom vlakana DYTEC® **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

Tehnologija pletenja finoće 15 za promjenjiv rad s ekstremnim opasnostima od porezotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Kategorija zaštite	Kategorija II
Veličina rukavice	9
Tehnologija pletenja	15G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Materijal nosača	DYTEC
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / siva
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	E
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja