

**HOLEX****Par rukavica Cut E, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094613 7
GTIN	4062406132415
Razred artikla	02H

**Opis****Izvedba:**

Rukavice s novom tehnologijom vlakana **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

HOLEX Cut E. Zaštitne rukavice s E stupnjem zaštite od posjekotina i tehnologijom pletenja finoće 15 za promjenjiv rad s ekstremnim opasnostima od posjekotina.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

Rukavice s novom tehnologijom vlakana DYTEC® **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

Tehnologija pletenja finoće 15 za promjenjiv rad s ekstremnim opasnostima od porezotina.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Napomena, reklamni tekst:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Veličina rukavice	7
Tehnologija pletenja	15G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Materijal nosača	DYTEC
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / siva
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	E
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja