

HOLEX**Par rukavica Cut D, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094612 11
GTIN	4062406132385
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice s novom tehnologijom vlakana **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

HOLEX Cut D. Zaštitne rukavice s D stupnjem zaštite od posjekotina i **tehnologijom pletenja finoće 18** za precizan rad s visokim opasnostima od posjekotina.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Rukavice s novom tehnologijom vlakana DYTEC® **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

Tehnologija pletenja finoće 18 za precizan rad sa srednjim opasnostima od porezotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Veličina rukavice	11
Kategorija zaštite	Kategorija II
Tehnologija pletenja	18G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Materijal nosača	DYTEC
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / siva
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	D
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja