

HOLEX**Par rukavica Cut F / A6, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094614 9
GTIN	4062406132538
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice s novom tehnologijom vlakana **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

HOLEX Cut F. Zaštitne rukavice s najvišim, F stupnjem zaštite od posjekotina EN-ISO (odgovara AnSI A6) i tehnologijom pletenja finoće 13 za težak rad s ekstremnim opasnostima od posjekotina.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Rukavice s novom tehnologijom vlakana DYTEC® **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

Stupanj proturezne zaštite F (odgovara ANSI A6) za težak rad s ekstremnim opasnostima od porezotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Kategorija zaštite	Kategorija II
Tehnologija pletenja	13G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Materijal nosača	DYTEC
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / siva
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	F
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja