


Garant GRIDLINE

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg, 46x24G, Prednja visina ladice: 250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931456 250
GTIN	4062406132668
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 50 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Nosivost 200 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 50x28G br. 931435.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

Tehnički opis

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Visina fronte	250 mm

Korisna površina ladice u G	46×24
Težina	29 kg
Korisna visina	225 mm
Korisna širina u G	46
Korisna dubina u G	24
Područje primjene	Montažna kolica
Korisna dubina	600 mm
Korisna širina	1150 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	da
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	46×24G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 46	951020 46
Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 46	951030 46
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10
PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 46	951032 46