



Elektronički moment odvijači, maks. stezni moment: 600cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659005 600
GTIN	4018754299416
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Integrirana bitna račna s 80 zubi za radni kut od samo 4,5°. To omogućava precizan stupnjevit rad kod teško dostupnih vijčanih spojeva.

Mehanika s kugličnim mehanizmom se pri dostizanju ciljnog okretnog momenta čujno i osjetno otpušta. Nakon okidanja klizni mehanizam sprječava nehodično prekoračenje postavljenog zateznog momenta i prezategnutost vijka.

Ergonomski oblikovana okrugla ručka omogućava rad bez umaranja. Na kraju drške integriran je pogonski četverokut od 1/4 cola. Otporan na ulja, masnoće, goriva i tekućine za kočnice.

- **Tri režima rada i optički, akustični i haptički signal za zaustavljanje.**
- **Kapacitet pohrane: do 2500 mjernih vrijednosti.**
- **Preko integriranog mikro USB sučelja moguće je očitavanje i dokumentiranje mjernih podataka na krajnjim uređajima.**
- **Svijetao OLED zaslon u boji koji štedi bateriju.**

Mjerne jedinice: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Upotreba:

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dio isporuke:

Uključuje litij-ionsku akumul. jedinicu 3,6 V / 2,6 Ah, tip 18650 (punjenje je na vanjskom izvoru), softver SENSOMASTER 4, mikro USB na kabelu USB-A, držač za bitove (šesterokutni izlaz D 6,3; 1/4 cola). U plastičnom kovčegu.

Napomena:

Odgovarajući punjač i adapter punjača isporučivi su na upit. Dodatna baterija dostupna pod br. 081574 vel. 2600 odn. alternativno vel. 3500.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	600 cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Serija	TORSIOTRONIC
Prihvat	USB sučelje
Prihvat nastavaka	F 6,3
Kalibriranje	O3
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Aktivacijska signalizacija	vizualno
Aktivacijska signalizacija	zvučno
Područje okretnog momenta	0,6 - 6 Nm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	cNm
Očitavanje	lbf·in
Očitavanje	lbf·ft
Očitavanje	oz·in
Ukupna duljina L	317 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Težina	682 g
Razlučivost	0,1 cNm
Odziv	pokazni
Odziv	akustička signal
Odziv	aktivirajući
Područje okretnog momenta	60 - 600 cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Mjerna tehnika	elektronički
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi

Mjerni postupak	Zakretni moment
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Prikaz	digitalno
Protokoliranje podataka	da
Izlazni Četverokut	1/4 col
Kapacitet baterije	2,6 Ah
Napon baterije	3,6 V
Zamijenjiva baterija	da
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
--	------------------