

Garant GRIDLINE

Komplet za opremanje vozne jedinice, Prikladno za dubinu korpusa u G: 24**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	958480 24
GTIN	4062406133481
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Vozna jedinica GridLine sastoji se od dvije poprečne prečke od pocinčanog čeličnog lima. U kompletu sa setom kotačića i jednim setom dvokomponentnih pomičnih ručki Haptoprene®. Za pričvršćivanje vijcima na ormare GridLine i ormare za alat. **Pomicanje ormara od bočnog zida.** Za naknadnu montažu GridLine ormara i ormara za alat.

Odgovara:

Ormari za alat br. 930505 – 930735.

Dio isporuke:

1 × poprečna prečka s dva zakretna kotačića s kočnicom, 1 × poprečna prečka s dva fiksna kotačića, 1 × set pomičnih ručki.

Pažnja:

**Zbog opasnosti od prevrtanja molimo da se pri montaži vozne jedinice obavezno uzme u obzir maksimalna visina.
Molimo da uzmete u obzir težinu ormara / ormara za alat prilikom izračuna nosivosti ormara.**

Napomena:

Vozna jedinica prikladna za ormare za alat GridLine do maksimalne visine od 1000 mm. Ormari za alat 24×24G samo do visine od 900 mm. Maksimalna nosivost iznosi ukupno 600 kg. **Nužna ugradnja ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom.**

Tehnički opis

Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Ø fiksnog kotačića	125 mm

List s podacima

Dubina	600 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Visina dosjeda	160 mm
Vrsta proizvoda	Kotači