

Garant GRIDLINE

**Komplet za opremanje vozne jedinice, Prikladno za dubinu korpusa u G: 28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	958480 28
GTIN	4062406133498
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Vozna jedinica GridLine sastoji se od dvije poprečne prečke od pocinčanog čeličnog lima. U kompletu sa setom kotačića i jednim setom dvokomponentnih pomičnih ručki Haptoprene®. Za pričvršćivanje vijcima na ormare GridLine i ormare za alat. **Pomicanje ormara od bočnog zida.** Za naknadnu montažu GridLine ormara i ormara za alat.

**Odgovara:**

Ormari za alat br. 931005 – 931435, ormari velikog kapaciteta br. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

**Dio isporuke:**

1 × poprečna prečka s dva zakretna kotačića s kočnicom, 1 × poprečna prečka s dva fiksna kotačića, 1 × set pomičnih ručki.

**Pažnja:**

**Zbog opasnosti od prevrtanja molimo da se pri montaži vozne jedinice obavezno uzme u obzir maksimalna visina.** Molimo da uzmete u obzir težinu ormara / ormara za alat prilikom izračuna nosivosti ormara.

**Napomena:**

Vozna jedinica prikladna za ormare za alat GridLine do maksimalne visine od 1000 mm. Maksimalna nosivost ormara za alat iznosi ukupno 600 kg. **Nužna ugradnja ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom.**

Vozna jedinica prikladna za ormare velikog kapaciteta GridLine do maksimalne visine od 1000 mm. Maksimalna nosivost ormara velikog kapaciteta iznosi ukupno 200 kg. **Samo za ormare velikog kapaciteta GridLine bez ladica.**

**Tehnički opis**

## List s podacima

Ø fiksnog kotačića	125 mm
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Dubina	700 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Visina dosjeda	160 mm
Vrsta proizvoda	Kotači